

ポリスピードロート



ポリスピードロート加工例(別注①)



- 濾紙を使用した吸引、濾過作業が大幅に向上しました。
- ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べて濾過時間が約半分になります。
- 210、240、300mmは足のパイプがネジ込み式、保管に場所を取らず洗浄が簡単になりました。




ネジ込み式(0266、0267、0268)
(傘部と足部がネジ式で着脱可能)

■ 別注加工も承ります。

ポリスピードロート ※価格は全てオープン価格です。


コードNo.	型式	W	B (外径)	H	L (足長)	販売単位	入数/梱包
0260	60φ	60	10	106	58	1個~	400
0261	75φ	75	10	115	58	1個~	250
0262	90φ	90	14	136	64	1個~	180
0263	120φ	120	14	167	72	1個~	90
0264	150φ	150	15	217	97	1個~	80
0265	180φ	180	19	240	105	1個~	40
0266	210φ	210	26	411	264	1個~	20
0267	240φ	240	26	436	264	1個~	20
0268	300φ	300	26	486	264	1個~	20

■ 通常在庫品 ■ 3~5日 ■ 7~10日
■ 材質/ポリエチレン(PE) ■ 製造国/日本 ※寸法には許容差があります。(単位mm)




足太溶接加工(別注②)

PPスピードロート



ネジ込み式
(0036、0037、0038)
(傘部と足部がネジ式で着脱可能)



PPスピードロート ※価格は全てオープン価格です。


コードNo.	型式	W	B (外径)	H	L (足長)	販売単位	入数/梱包
0030	60φ	60	10	106	58	1個~	400
0031	75φ	75	10	115	58	1個~	250
0032	90φ	90	14	136	64	1個~	180
0033	120φ	120	14	167	72	1個~	90
0034	150φ	150	15	217	97	1個~	80
0035	180φ	180	19	240	105	1個~	40
0036	210φ	210	26	411	264	1個~	20
0037	240φ	240	26	436	264	1個~	20
0038	300φ	300	26	486	264	1個~	20

■ 通常在庫品 ■ 3~5日 ■ 7~10日
■ 材質/ポリプロピレン(PP) ■ 製造国/日本 ※寸法には許容差があります。(単位mm)

アクリルシリンダー



- 使いやすい取っ手のついた大容量のメスシリンダーです。
- 目盛間隔(目盛は目安となります)
3ℓ—50mℓ(開始150mℓ)
5ℓ—100mℓ(// 300mℓ)
10ℓ—200mℓ(// 600mℓ)
- 規格外品も1個から承ります。お気軽にお問合せください。(特注可)



アクリルシリンダー ※価格は全てオープン価格です。

コードNo.	容量	W	W'	H	目盛間隔	板厚	販売単位
0600	3ℓ	195	110	460	50mℓ	3	1個~
0601	5ℓ	245	140	460	100mℓ	3	1個~
0602	10ℓ	300	200	460	200mℓ	3	1個~

■ 通常在庫品 ■ 3~5日 ■ 7~10日
■ 材質/アクリル(MA) ■ 製造国/日本 ※寸法には許容差があります。(単位mm)